

手
除

軽
菌

オゾン水スプレーボトル

YSくりん YS2ZWSP(A)



水を瞬時に
オゾン水にする
手軽に除菌

原料フリー

精製水/水道水※1だけで
除菌効果の高いオゾン水を
生成可能



薬液備蓄から解放

アルコールや次亜塩素酸など
備蓄も不要でいつでも使用
可能です



人体にも安全

オゾン水は飲用しても安全で
扱いは食品添加物と同等
肌荒れもありません



後処理が不要

オゾン水のオゾンはすぐに
酸素に分解され、水に戻ります
拭取りなど後処理は不要です



最新のテクノロジーでオゾン水がさらに身近に

新開発 マイクロオゾンナイザー

超小型のオゾン水生成ユニットです
約 1.2(水道水使用)~2.5(精製水使用)mg/L の
オゾン水を瞬時に生成

リチウムイオンバッテリー

USB充電式で持ち運び可能
750mAhの容量を持ち 一度の充電で
約※時間の使用が可能

6V ミニポンプ


適度な水圧を静かに送水する小型ポンプ

水タンク

350mLの容量を持つタンク
精製水が最もオゾン濃度効率
が高くなります。(水道水の使用も可能)
※水道水を使用すると
オゾン水濃度は低下します。
また電極の寿命が短くなる
ので精製水の使用を強く
お勧めします。

スプレーノズル&トリガー

約1.2~2.5mg/Lのオゾン水を
15mL(10秒あたり)吐出します。
トリガーを押せば約10秒間スプレーし
自動的に停止します



POINT

非常に強いオゾン水の除菌力 (当社調べ)



[仕様]

名称/型番	オゾン水スプレー / YSくりん YS2ZWSP(A)
オゾン水濃度	約 1.2(水道水使用時)~2.5(精製水使用時)mg/L
吐出水量	10秒あたり15ml
外径寸法	D100×W78×H265mm
質量	320g (タンクが空のとき)
タンク容量	350ml
入力電圧	付属のUSBケーブルを使用 DC5V/1A
電池	DC7.4V 750mAh Li-ion
使用水温	5~35°C

※ オゾン水濃度は、使用する水質や水温により変化します。
※ 1 水道水を使用するとオゾン水濃度は低下します。
また電極の寿命が短くなるので精製水の使用を強くお勧めします。

[各部の名前]

